

**Garant****Trn za rezkarje, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238520 40
GTIN	4067263111030
Razred artikla	29W

## Opis

**Izvedba:**

- Vpenjalo centrirano na Q 6,3 pri 10.000 1/min.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

**Standard:****DIN 69893****Napotek:**

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.

## Tehnični opis

Prevesna dolžina A	80 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Držalo	ABS
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
z notranjim hlajenjem	da
Zunanji Ø d <sub>1</sub>	100 mm

Vrsta izdelka

ABS-trn