

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, z vtičem, Tip: P1300TA



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434750 P1300TA
GTIN	4059192016470
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.

Vakuumski dvig.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Zaradi vtične povezave direktno na tipalu je tipalo idealno za merilne naprave.

Obseg dobave:

Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

Dodatni pribor:

Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 64
Odstopanje linearnosti pri $\pm 1,0$ mm	3 μ m
Merilna sila pri električni ničli	0,75 \pm 0,15 N
Ponovljivost	0,1 μ m
Merilno območje	± 2 mm
Oznaka proizvajalca	P 1300TA

Združljivost	Tesa
Odstopanje linearnosti pri $\pm 0,5$ mm	1 μ m
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Tipalo