

**Induktivno tipalo za merjenje dolžine, Tip: P2004T****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434760 P2004T
GTIN	4059192055059
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.

Kotna kapa za radialni izhod kabla. Kabel lahko s priloženo kapico priključimo pod kotom.

Funkcija:

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Obseg dobave:

Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

Dodatni pribor:

Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

Tehnični opis

Merilna sila pri električni ničli	$0,75 \pm 0,15 \text{ N}$
Ponovljivost	$0,1 \mu\text{m}$
Merilno območje	$\pm 2 \text{ mm}$
Oznaka proizvajalca	P 2004M
Odstopanje linearnosti pri $\pm 1,0 \text{ mm}$	$1,5 \mu\text{m}$
Odstopanje linearnosti pri $\pm 0,5 \text{ mm}$	$0,4 \mu\text{m}$
Združljivost	Tesa

Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Tipalo

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/434760-P2004T>