

Mahr**Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 980mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	445000 980
GTIN	4059192066789
Razred artikla	43B

Opis**Izvedba:**

Prikazovalnik z višino 12 mm in kontrastnim prikazom. Ergonomična, stabilna noga s kaljeno in lepano naležno površino za lažje in nesunkovito premikanje. Drsnik in vodilo iz kaljenega, nerjavnega jekla. Veliko ročno kolo za pozicioniranje in merjenje. Dodatno **fino nastavljanje in vijak za utrditev**.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 zarisovalna igla s karbidno trdino art. 445002.

Dodatni pribor:

Držalo za merilne ure s tipalno ročico in merilne ure art. 445004, podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,06 mm
Dolžina osnovne ploskve	220 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Napajanje	Baterijsko napajanje

Presek merilnega stebra	35×15 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Širina osnovne ploskve	120 mm
Število vključenih baterij	1
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik