



Akumulatorski udarni vrtni vijačniki ONE-KEY™, Tip: M18OPD3-5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
 - Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
 - Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
 - Kovinska hitrovpeljna vrtna glava FIXTEC z blokado vretena.
 - Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
 - LED osvetlitev delovnega območja.
 - Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
 - Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.
- FUEL™ ONE-KEY™ – najnovejša generacija naprav FUEL™ z integrirano tehnologijo Bluetooth za individualno konfiguracijo, spletno upravljanje inventarja in poročanje o napravah.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, transportnim kovčkom (HD-kovček) in zaponko za pas.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814 – 073816, 073827 in 073840.

Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	M18ONEPD3-502X
Masa	2,2 kg
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 500 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment	158 Nm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtnjem	11,3 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	2
Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtnja	1,5 m/s ²
Izvedba motorja	FUEL™
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	16 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	89 mm
Povezava na aplikacijo	OneKey
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2100 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Udarni vrtilni vijačniki

