

## HEDI

LED-površinska svetilka, 230 V, Poraba moči: 35W



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081268 35
GTIN	4003644005604
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe. Robustna delovne svetilke z gumiranimi stranicami in petimi različnimi nakloni, odvisno od pozicioniranja (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Vgrajen nosilni ročaj, stikalo za vklop/izklop na hrbtni strani. Dovoljenje za stalno uporabo ter gradbišča in montažna mesta v skladu z BGI 608.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Tehnični opis

Nastavljiv kot svetlobnega žarka	90 stopinj
Nastavljiv kot svetlobnega žarka	35 stopinj
Nastavljiv kot svetlobnega žarka	25 stopinj
Nastavljiv kot svetlobnega žarka	15 stopinj
Nastavljiv kot svetlobnega žarka	0 stopinj

Poraba moči	35 W
Masa	2300 g
Svetlobni tok	3850 lm
Napajanje	Omrežno napajana
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Nazivna napetost	230 V
Celotna dolžina	273 mm
Celotna širina	256 mm
Celotna višina	163 mm
Dolžina priključnega kabla	3 m
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Površinske svetilke