

## Verižno dvigalo BRAVO™ z jekleno verigo, Nosilnost: 1,5t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Naprave **z ohišjem iz jeklene pločvine**, ekstremno nizka masa, serijska **sklopka za verigo**, **nizka višina izvedbe**, **vrtljivo** uležajen, kovan kavelj.

#### Uporaba:

Vsestransko uporabno večnamensko orodje, tudi za najtežje pogoje.

#### Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

**Drсна sklopka** (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

**Naprave z zaščito pred preobremenitvijo (drčna sklopka) po naročilu.**

### Tehnični opis

Normalna višina dviga	1,5 m
Število verig	1
Nosilnost	1500 kg
Nosilnost t	1,5 t
Minimalna razdalja med kavlj	365 mm
Material ohišja	Jeklo
Sklopka za verigo	da
Masa	11,5 kg
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	400 daN
Dolžina člena verige	21 mm
Ø člena verige	7 mm
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec