

## Verižno dvigalo BRAVO™ z jekleno verigo, Nosilnost: 0,75t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086014 0,75
GTIN	3600232440390
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Naprave **z ohišjem iz jeklene pločevine**, ekstremno nizka masa, serijska **sklopka za verigo**, **nizka višina izvedbe**, **vrtljivo** uležajen, kovan kavelj.

#### Uporaba:

Vsestransko uporabno večnamensko orodje, tudi za najtežje pogoje.

#### Napotek:

Pri principu delovanja **navojne bremenske tlačne zavore** breme samo ustvarja aksialni zavorni tlak, ki je sorazmeren velikosti obremenitve. Breme je v vsakem položaju varno obešeno, za spuščanje je potrebno premagati razliko med zavornim in bremenskim momentom. S tem so opremljene vse večnamenske naprave za dvigovanje YALE.

Avtomatska **sklopka za verigo** omogoča **hitro previjanje** neobremenjene verige, ob vplivu bremena pa **navojna bremenska tlačna zavora** avtomatsko pritegne in breme je varno obešeno.

**Drсна sklopka** (opcija) preprečuje dvigovanje prekomernega bremena in s tem podaljšuje življenjsko dobo orodja za dvigovanje.

**Naprave z zaščito pred preobremenitvijo (drčna sklopka) po naročilu.**

### Tehnični opis

Število verig	1
Minimalna razdalja med kavlji	315 mm
Dvižna sila pri nazivnem bremenu	233 daN
Nosilnost	750 kg
Nosilnost t	0,75 t
Material ohišja	Jeklo
Sklopka za verigo	da
Ø člena verige	6 mm
Masa	7 kg
Dolžina člena verige	18 mm
Normalna višina dviga	1,5 m
Vrsta izdelka	Dvigalo / verižni škripec