

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 10-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236840 10-010
GTIN	4047109178113
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650

Napotek:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Tehnični opis

Oznaka	10-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,08 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 030204
Zvrst	BK8425
Tip	ST1400
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		