


**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK6115, Oznaka tip W29: 24-000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236860 24-000
GTIN	
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Napotek:**Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.**

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Tehnični opis

Oznaka	24-000
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,14 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Zvrst	BK6115
Tip	GG(G); ST900
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	200 m/min	K
mokro maks.	primerno		