

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 24-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236840 24-010
GTIN	4047109174375
Razred artikla	24T

**Opis****Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Napotek:**

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

**Tehnični opis**

Oznaka	24-010
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304
Zvrst	BK8425
Tip	ST1400
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		