



## Rezalna obračalna ploščica BDMT 11T331 ER-JT, za rezkarje za kotno rezkanje, PR1825



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227351 ST1400
GTIN	4960664027958
Razred artikla	25A

### Opis

#### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ . Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 5,5$  mm.

### Tehnični opis

Radij rezila	3,1 mm
Tip	ST1400
Podajanje $f_z$ na zob	0,07–0,11 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T331 ER-JT
Zvrst	PR1825
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		