

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1810, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227483 GG
GTIN	4960664026425
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Rezkarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N2 in N3.
Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.
Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR1810
Podajanje f_z na zob	0,09 – 0,2 mm
Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T308 ER-N3
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		