




Rezalna obračalna ploščica SOMT.....ER-FL, za rezkarje za velika podajanja, PR1810



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222091 10
GTIN	4960664026883
Razred artikla	25A

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija FL (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.

Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Debelina ploščice E	4,76 mm
Podajanje f_z na zob	0,5–2 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Tip	GG
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm

Radij rezila	2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT100420-ER-FL
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		