

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1825, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227472 ST1400
GTIN	4960664028061
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Rezkarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N2 in N3.  
Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.  
Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,09–0,16 mm
Zvrst	PR1825
Tip	ST1400
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T308 ER-N2
Zvrst	PR1825
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		