

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1810, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224030 GG
GTIN	4960664027590
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Specialna geometrija obračalne ploščice zagotavlja zmanjšanje rezalne sile in boljše lomljenje odrezkov. Vsi tipi z **rezili Wiper** za velika podajanja.

**Uporaba:**

**NB2T/NB3T:** Idealno za **prekinjene reze**, veliko učinkovitost odrezovanja in veliko podajanje.

**Napotek:**

**Rezkalne glave so izmenično opremljene z enakim številom obračalnih ploščic oblike NB2 in NB3.** Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 1 \times D$ .

**Tehnični opis**

Radij rezila	1,2 mm
Debelina ploščice E	6,35 mm
Tip	GG
Podajanje $f_z$ na zob	0,06 – 0,15 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Uporaba	Grobo rezanje
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		