


**Rezalna obračalna ploščica SOMT....20ER-GM, za rezkarje za velika podajanja, PR1825, Tip: 14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222071 14
GTIN	4960664028559
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Tip	ST1400
Podajanje f_z na zob	0,2–2 mm
Debelina ploščice E	5,56 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3,5 mm
Velikost obračalne ploščice	14
Radij rezila	2 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT140520-ER-GM
Zvrst	PR1825
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	100 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		