

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1825, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227473 ST1400
GTIN	4960664028078
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Rezkarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N2 in N3.
Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.
Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,09–0,16 mm
Tip	ST1400
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR1825
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T308 ER-N3
Zvrst	PR1825
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		