

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227568 GG
GTIN	4960664026340
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Za natančne kote 90° izberite $a_p = 9$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,09–0,27 mm
Radij rezila	0,8 mm
Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408 ER-JT
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		