

**Rezalna obračalna ploščica BDMT 170408 ER-N4, za valjasto čelne rezkarje, PR1810****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227683 GG
GTIN	4960664026449
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Rezkarji so izmenično opremljeni z enakim številom obračalnih ploščic oblike N3 in N4.

Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Tip	GG
Podajanje f_z na zob	0,09 – 0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 170408 ER-N4
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		