

Osnovno držalo Vario Plus Eco, levo, Tip nastavka držala: HSK63**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274531 HSK63
GTIN	4067263112426
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Nosilec rezila Vario Plus Eco.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	105 mm
Tip vpenjalnega trna	HSK63
h_1	19 mm
Vpenjalna letev	279928 7
f_1	7 mm
L_2	35 mm
Vpenjalni vijak	279815 24
h_2	23 mm
Montažni vijak	279815 9
f_2	15 mm

L ₁	79 mm
z notranjim hlajenjem	da
h ₃	54 mm
Serijska	Vario Plus Eco
Vrsta uporabe	levo
Vrsta izdelka	Osnovno držalo

Pribor

Vpenjalni vijak, Tip: 24	279815 24
Vpenjalni vijak, Tip: 9	279815 9
Vpenjalna letev, Tip: 7	279928 7