

Garant**Vario Plus Eco Y-nosilec rezila, levo, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274541 3
GTIN	4067263112457
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za zarezovanje gredi z največjim premerom 90 mm.

Primerno za:

Vpenjalno držalo Vario Plus Eco art. 274531; 274501; 274502.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala).

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja t_{maks}	45 mm
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vpenjalni vijak	279815 9
Serija	Vario Plus Eco
Širina zareze w	3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	273656 – 273749

Celotna dolžina L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
-----------------------	----------