

**Rezalna obračalna ploščica BDMT 070308 ER-JT, za rezkarje za kotno rezkanje, PR1810****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227160 GG
GTIN	4960664026470
Razred artikla	25A

Opis**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$. Za natančne kote 90° izberite $a_p = 4$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,09 – 0,16 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PR1810
Tip	GG
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 070308 ER-JT
Zvrst	PR1810
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		