

**DC.T 070204, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 070204 CA6525 Zvrst: CA6525

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 50 - 140 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 140 m/min

Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje