

**Garant****SDGT 090308, HB7630, Tip: INOX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

Čvrste obračalne ploščice, **precizno sintrane s pozitivnim lomilcem. Plane in naležne površine precizno brušene.**

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	0,11 mm
Debelina ploščice E	3,18 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDGT 090308
Zvrst	HB7630
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		