

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki, za tip glave: 140mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	314425 140
GTIN	4067263113027
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino rezkana naležna površina, **nebruniran**.

Uporaba:

Za privijačenje na kaljene osnovne čeljusti.

Material:

16 MnCr5

Primerno za:

Tričeljustne stružne glave art. 310505; 310655; 310705.

Napotek:

- Načeloma lahko čeljusti v glavi obnovimo, vendar le tako dolgo, dokler ni vodilo v telesu obrabljeno.
- Naknadno kupljene čeljustne nastavke ter stružne in vrtalne čeljusti je treba v glavi zbrusiti na natančen krožni in plani tek.

Tehnični opis

Širina utora D	7,96 mm
Dolžina L	74 mm
Razdalja med izvrtinami b	38,1 mm
primerno tudi za tip glave	160 mm
za tip glave	140 mm

Višina H	42 mm
Dolžina prečke A	12,67 mm
ustreza barvni kodi	Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka	Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem