

Mahr**Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, Merilno območje: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418758 100
GTIN	4059192059095
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032. Vklj. s 3 merilnimi nastavki (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm in radij 6 mm).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940. Krožnikasti merilni nastavek art. 418660, vel. 0,5, posebno tipalo art. 434900 – 4915 z navojem M 2,5.

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Presek merilne letve	16 × 3 mm
Število vključenih baterij	1
Preklop odčitavanja	0,0005 col
Merilno območje	0 - 100 mm
Ø merilne palice	4 mm
Preklop odčitavanja	mm / cole

Dolžina mostička	85 mm
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Krožnikasti merilni nastavek Debelina krožnika 1 mm	418660 1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Krožnikasti merilni nastavek Debelina krožnika 0,5 mm	418660 0,5
Pokrov predala za baterije	412235
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2

Jekleno tipalo Tip 2

434900 2