

Digitalno globinsko pomično merilo za utore IP 67, i-wi, Merilno območje: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	418759 100
GTIN	4059192057312
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Za merjenje vdolbin, žlebov, utorov, ramen itd. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina številok 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032. Vklj. s 3 merilnimi nastavki (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm in radij 6 mm).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912. Krožnikasti merilni nastavek art. 418660, vel. 0,5, posebno tipalo art. 434900 – 4915 z navojem M 2,5.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	0,0005 col
Število vključenih baterij	1
Ø merilne palice	4 mm
Preklop odčitavanja	0,01 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Napajanje	Baterijsko napajanje

Merilno območje	0 - 100 mm
Presek merilne letve	16 × 3 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Kalibriranje	A1
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Dolžina mostička	85 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
Pakiranje	Etui
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo za utore

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Radijski sprejemnik za Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Krožnikasti merilni nastavek Debelina krožnika 1 mm	418660 1
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Krožnikasti merilni nastavek Debelina krožnika 0,5 mm	418660 0,5