



## Pnevmatski premi brusilnik, Tip: SPT100R



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

ATA – Ravni brusilnik na stisnjen zrak s **3-milimetrskimi vpenjalnimi stročnicami** za fino rezkanje, brušenje in graviranje. **Vgrajen predfilter**. Ravni brusilnik 63 W z edinstveno zasnovo motorja brez obrabljivih delov v motorju z dolgo življenjsko dobo in največjo hitrostjo 100.000 vrt./min.

#### Uporaba:

**Uporabljajte samo stisnjeni zrak brez olja. Ne mažite z oljem!**

### Tehnični opis

Masa	0,15 kg
Maksimalno število vrtljajev	100000 min <sup>-1</sup>
Ø vpenjalne stročnice	3 mm
Dolžina	135 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Največja poraba stisnjenega zraka	170 l/min
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Delovni hrup	70 dB(A)
Priključni navoj	BSP
Izhodna moč	63 W
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

