



Pnevmatski premi brusilnik, Tip: SPT80R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

ATA – Ravni brusilnik na stisnjen zrak s **3-milimetrskimi vpenjalnimi stročnicami** za fino rezkanje, brušenje in graviranje. **Vgrajen predfilter**. Ravni brusilnik 63 W z edinstveno zasnovano motorja brez obrabljivih delov v motorju z dolgo življenjsko dobo in največjo hitrostjo 80000 vrt./min.

Uporaba:

Uporabljajte samo stisnjeni zrak brez olja. Ne mažite z oljem!

Tehnični opis

Priključni navoj	BSP
Največja poraba stisnjenega zraka	170 l/min
Ø vpenjalne stročnice	3 mm
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Izhodna moč	63 W
Masa	0,15 kg
Maksimalno število vrtljajev	80000 min ⁻¹
Delovni hrup	68 dB(A)
Dolžina	135 mm
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

