



Pnevmatski premi brusilnik, Tip: S25



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079442 S25
GTIN	5390145244687
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Ravni brusilnik ATA na stisnjen zrak s **6 mm vpenjalno stročnico**. Ergonomski ravni brusilnik za lahke do srednje zahtevne aplikacije z enoročnim upravljanjem.

- **Potisno-vlečna ročica za neprekinjeno uporabo.**
- **Odlično razmerje med težo in zmogljivostjo.**

Tehnični opis

Izhodna moč	190 W
Dolžina	164 mm
Priključni navoj	BSP
Masa	0,46 kg
Največja poraba stisnjenega zraka	450 l/min
Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,14 m/s ²
Delovni hrup	68 dB(A)
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Vrsta izdelka	Premi brusilnik

