



Pnevmatski premi brusilnik, Tip: SM25LR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Ravni brusilnik ATA na stisnjen zrak s **6 mm vpenjalno stročnico**. Zmogljiv ravni brusilnik za najtežje aplikacije z visoko stopnjo udobja uporabnika.

- **Regulacija števila vrtljajev.**
- **Mehki zagon.**

Tehnični opis

Masa	0,75 kg
Dolžina	213 mm
Priključni navoj	BSP
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,21 m/s ²
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Maksimalno število vrtljajev	25000 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	620 l/min
Izhodna moč	820 W
Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Delovni hrup	72 dB(A)
Vrsta izdelka	Premi brusilnik

