



Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: RAM20LR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Kompakten kotni brusilnik z ergonomsko obliko in ozko glavo za enostaven dostop v tesnih prostorih. Kompakten kotni brusilnik z ergonomsko obliko in ozko glavo za enostaven dostop v tesnih prostorih. Za majhne brusilne plošče Roloc® Ø 50/75 mm.

Tehnični opis

Največja poraba stisnjenega zraka	1207 l/min
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,58 m/s ²
Maksimalni Ø plošče	75 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Masa	0,6 kg
Delovni hrup	74 dB(A)
Izhodna moč	300 W
Priključni navoj	BSP
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	8 mm

Vrsta izdelka

Kotni brusilnik