

**Pnevmatski kotni brusilnik, Tip: RAM16L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079316 RAM16L
GTIN	5390145244526
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Kompakten kotni brusilnik z ergonomsko obliko in ozko glavo za enostaven dostop v tesnih prostorih. Vzdržljiv in močan kotni brusilnik. Zakrivljena 10°. S 6-mm nastavkom za vpenjalno stročnico.

Obseg dobave:

Vključuje standardne vpenjalne čeljusti 6 mm, ATA Tools številka izdelka 133-121-10.

Dodatni pribor:

Opcijske vpenjalne čeljusti 3 mm, ATA Tools številka izdelka 133-123-10.

Opcijske vpenjalne čeljusti 8 mm, ATA Tools številka izdelka 133-124-10.

Opcijske vpenjalne čeljusti 10 mm, ATA Tools številka izdelka 133-106-10.

Tehnični opis

Največja poraba stisnjenega zraka	1271 l/min
Priključni navoj	BSP
Masa	1,3 kg
Izhodna moč	370 W
Delovni hrup	73 dB(A)
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	8 mm

Podatkovni list

Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Maksimalno število vrtljajev	16000 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,41 m/s ²
Maksimalni Ø plošče	75 mm
Vrsta izdelka	Kotni brusilnik