

**DC.T 070204, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 070204 SW05 Zvrst: SW05

Lomilec odrezkov: MQ

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 40 - 100 m/min**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,1 - 1 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	40 - 100 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	MQ
Glavna uporaba	Ti

Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje