


**HOLEX****Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 173 E, Ø vpenjanja: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329560 18
GTIN	4067263115274
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja.**

**Standard:**

**DIN 6343**

**Točnost:**

**Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

**Napotek:**

Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **na zahtevo!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 8,5 mm s prečnimi žlebi.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	94 mm
F	48 mm
A	50 mm
K	60 mm
Kot $\alpha$	17,5 stopinj
Tip	173 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava