


**HOLEX****Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343, 173 E, Ø vpenjanja: 35mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329560 35
GTIN	4067263115441
Razred artikla	32Z

## Opis

**Izvedba:**Vpenjalne stročnice, **okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želeni Ø vpenjanja.****Standard:****DIN 6343****Točnost:****Tolerance krožnega teka:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm**Napotek:**Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) **na zahtevo!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm gladek. Od Ø 8,5 mm s prečnimi žlebi.

## Tehnični opis

A	50 mm
K	60 mm
Celotna dolžina L	94 mm
F	48 mm
Kot $\alpha$	17,5 stopinj
Tip	173 E

Vrsta izdelka

Vpenjalna glava