

SIMTEK**Kopirni nož simturn AX, levi, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270654 3
GTIN	2050002078901
Razred artikla	24U

Opis

Izvedba:

Podobna izvedba (novo vpenjanje) prejšnje številke artiklov 240110–240135.

Premaz: X800 (naslednik premaza GN39)

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 270531–270536 in 270539–270544.

Tehnični opis

maksimalna globina zarezovanja t_{maks}	0,7 mm
f	1,25 mm
Ø D	5 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	0,2 mm
Radij R	0,1 mm
a	2,7 mm
Značilnost blagovnega imena	L ₂ = 15 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	400 m/min	N

Al > 10% Si	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		