

**SIMTEK****Kopirni nož simturn AX, levi, L2 = 40 mm, Ø Dmin: 8mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	270664 8
GTIN	2050002079250
Razred artikla	24U

## Opis

### Izvedba:

Podobna izvedba (novo vpenjanje) prejšnje številke artiklov 240110–240135.

Premaz: X800 (naslednik premaza GN39)

### Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 270531–270536 in 270539–270544.

## Tehnični opis

f	3,75 mm
a	7,7 mm
Radij R	0,2 mm
maksimalna globina zarezovanja $t_{maks}$	2,5 mm
Ø D	8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	0,6 mm
Značilnost blagovnega imena	L <sub>2</sub> = 40 mm
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	400 m/min	N

Al > 10% Si	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	210 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		