

## Kabelski boben z jeklenim jedrom25N



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081106 25N
GTIN	4007123638840
Razred artikla	08B

### Opis

#### Izvedba:

Kabelski boben ustreza zahtevam DGUV I 203#006 (prej BGI 608).

Robusten kabelski boben z jeklenim ohišjem bobna, spredaj in zadaj zaščiten.

#### Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

### Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 44
Razred kabla	H07RN-F
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina kabla	25 m
Diagnostični sistem na voljo	da
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Struktura kabla	3G2,5

Material ohišja	Jeklo
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16A) W
Material kabla	Neopren
Število letev z vtičnicami	4
Barva kabla	črna
Vrsta izdelka	Kabelski boben