


Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje