


Garant**DC.T 070204, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070204

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje