

Garant**DC.T 070202, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje