

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprene v celoti izolirani, Zev ključa: 5,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	622492 5,5
GTIN	4067263116387
Razred artikla	61C

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti. **Uporaba:** Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Ergonomično oblikovan **močni ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** iz krom-vanadijevega jekla.

Tehnični opis

Dolžina rezila	125 mm
celotna dolžina	230 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ