

Garant

Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim ročajem Haptoprene v celoti izolirani, Število ključev: 7

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622496 7
GTIN	4067263116455
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti. **Uporaba:** Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Ergonomično oblikovan **močni ročaj** z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Steblo** iz krom-vanadijevega jekla.

Vsebina:

po 1 kos art. 622492: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
-----------------	-----------------------

Pribor

622492 6

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprenev celoti izolirani Zev ključa 6 mm

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprenev celoti izolirani Zev ključa 8 mm

622492 8

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprenev celoti izolirani Zev ključa 5,5 mm

622492 5,5

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprenev celoti izolirani Zev ključa 9 mm

622492 9

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprenev celoti izolirani Zev ključa 13 mm

622492 13

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprenev celoti izolirani Zev ključa 10 mm

622492 10

Nasadni ključ z dvokomponentnim ročajem Haptoprenev celoti izolirani Zev ključa 7 mm

622492 7