

**CNMG 120404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250102 CA125P
GTIN	4960664016938
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Lomilec odrezkov	PQ
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Zvrst	CA125P
Podajanje $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje