


**CNMG 120404, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	PMG
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA125P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje $f$	0,15 - 0,5 mm/v

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje