

**CNMG 120408, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PQ
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA125P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje