


**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA125P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WP
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	CA125P
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,3 - 1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Podajanje f	0,06 - 0,42 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 320 m/min

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje