


**Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120404, za srednje grobo obdelavo, Wiper****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250211 CA125P
GTIN	4960664014637
Razred artikla	25E

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	WQ
Podajanje f	0,14 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 320 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Zvrst	CA125P
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje